

【製品仕様スペック】

形 式	CIRCULA-001W
希望小売価格	¥298,000(税込)
サイズ	W300 × D230 × H690mm
モーター(電圧AC100V/単相)	DCブラシレスモーター(500W×2個)
消費電力	800W
重 量	12kg
HEPAフィルター	○
水受けトレイ容量	800cc(max)
耐薬品性 (次亜塩素酸水・中性洗剤で材質ダメージがない)	○

※記載の仕様につきましては変更されることがあります。

用 途 オフィス、商業施設、物流施設、百貨店、ホテル、スーパー、レジャー施設、介護施設、研究施設・病院などの医療機関、製薬・食品・半導体工場など。

事項補足 **HEPAフィルター**
High Efficiency Particulate Airfilterの略で、微生物・粒子捕集率99.97%以上を除去できる超高性能フィルター。

使用上の注意・禁止事項
メンテナンスについて必ず実行ください
HEPAフィルターの交換:交換方法／1年間もしくは10万回の使用で先に期限が到来した方で交換を推奨しております。
プレフィルターの交換:吸引式の為、ホコリなど全てを吸い込みますので1ヶ月に1回を目安に交換してください。
水受けトレイの清掃について:最低1日1回行う。油分等が付着している場合はアルコール70%溶液または洗剤などを噴霧し布で拭いてください。
その他のメンテナンスについて:使用中・使用前後に、本体から異音・異臭がするなどの異常がある場合は、製品販売担当者まで速やかにご連絡ください。
■設置場所によっては漏電遮断器を取り付けること。 ■可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しないこと。
■乾燥室内にゴミや物を投げ込まないこと。 ■本体上部に物を置かないこと。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

【販売代理店】



お気軽にお問合せ下さい！

〒110-0015
東京都台東区東上野1-15-4 キスワイヤ御徒町ビル7階
TEL:03-6284-3330 FAX:03-6284-3339

<https://kk-meiho.com/>

唯一の吸引式ハンドドライヤー

CIRCULA

水滴も雑菌も飛び散りにくい
最も進化した吸引式ハンドドライヤー



水滴も 雑菌も飛び散らない唯一の
吸引式ハンドドライヤー

CIRCULAの 4つの特長

- 1 - 水滴や雑菌を吸引し飛散しにくい
- 2 - HEPAフィルターに銅繊維を組合わせ衛生的
- 3 - 強力かつ音の静かな日本電産製モーター搭載
- 4 - 帝人製抗菌素材を本体に採用

従来式ハンドドライヤーの抱える問題点。

従来式ハンドドライヤーを使用すると、周囲に水滴や雑菌を含んだ空気が飛散することが、新日本空調株式会社の微粒子可視化システムの実験により確認されています。不特定多数の人が使用する公衆衛生の場で使用しつづけると、飛散した水滴から様々な二次感染の危険性が懸念されます。

● 従来式ハンドドライヤーの問題点



1 → 2 → 3 → 1 のループで菌が繁殖します

● 従来式ハンドドライヤーの継続利用が抱えるリスク




従来式 と 吸引式CIRCULA の構造の違い




1 水滴や雑菌を 吸引し飛散しにくい

弊社吸引式は、従来式に比べ、
粒子飛散が約 **99.7%** 少なかった。

※新日本空調株式会社実験用クリーンルームでモバイル可視化計数装置「Type-S」を使って計測（Type-S 内の 4cm×20cm の面領域を通過する 5μm 以上の粒子を計数）。



従来式



CIRCULA

2 HEPAフィルターに 銅繊維を組合わせ衛生的

HEPAフィルターで集塵した菌を
銅イオン効果で **99.9%** 抑制※

※抗菌性試験結果（試験規格 JIS L 1902: 2015）により、黄色ブドウ球菌、大腸菌、肺炎桿菌、緑膿菌に対しての銅イオン HEPA フィルターの抗菌抑制効果 99.9%

